

## Ponceuse excentrique pneumatique, Type: 4152HLSR



### Données de commande

N° commande	079657 4152HLSR
GTIN	663023066226
Classe d'article	03I

### Description

**Exécution:**

Ponceuse excentrique puissante avec plateau-support auto-agrippant en polyuréthane.

**Utilisation confortable** grâce au carter composite léger et à la prise en main ergonomique.

**Entraînement par commande pneumatique robuste, silencieux et quasi sans vibrations** avec vérin en acier, niveau sonore faible. Ponceuse excentrique 75 mm fiable et légère pour **aspiration externe**. Avec course de 2,5 mm.

**Remarque(s):**

Disques abrasifs auto-agrippants, voir code art. 567775 ou 567901.

### Description technique

Course	2,5 mm
Vibrations maximales suivant EN	4,7 m/s <sup>2</sup>
Vitesse de rotation max.	12000 min <sup>-1</sup>
Type d'aspiration	Externe
Ø plateau-support	75 mm
Quantité maximale d'air absorbé	430 l/min

Poids	0,8 kg
Niveau sonore	82 dB(A)
Alimentation électrique	Fonctionnement à l'air comprimé
Type de produit	ponceuse excentrique