

**Rubans adhésifs double face, Largeur×longueur (mm×m): 19X50****Données de commande**

N° commande	083662 19X50
GTIN	4005800151712
Classe d'article	08M

Description**Exécution:**

Le ruban adhésif **tesafix® 4965** convient pour l'intérieur et l'extérieur. Idéal pour le collage sur le verre, le métal, les carrelages lisses, le bois traité et de nombreux types de plastiques comme l'ABS et l'EPDM. Résistant à des températures jusqu'à 100 °C.

Description technique

Largeur	19 mm
Epaisseur	0,205 mm
Longueur	50 m
Couleur	transparent
Type de produit	ruban adhésif

