



Plaquettes de coupe HELIGRIP, IC830, Largeur de gorge w / Rayon d'angle R: 3/0,3mm



Données de commande

N° commande	273411 3/0,3
GTIN	7291075482690
Classe d'article	26C

Description

Exécution:

Formation des copeaux et contrôle des copeaux optimisés.

Utilisation:

Pour le tronçonnage axial et radial, le tronçonnage de gorges, le rainurage axial et l'usinage intérieur. (Plaquettes de coupe HELIGRIP pour applications de rainurage axial uniquement compatibles avec les porte-outils HFHR).

Adapté(s) pour:

Porte-plaquettes 273766 – 273768.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Prof. coupe a_p	0,4 - 1,8 mm
Avance f tournage	0,14 - 0,18 mm/tr
Avance f usinage de gorges	0,07 - 0,11 mm/tr
INSL	15,8 mm

Largeur de gorge w	3 mm
Tolérance largeur gorge w	0,05 mm
Nombre de changements/dents	1
Type d'outils	HM
Profil de plaquette	neutre
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	UNI
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	T
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 140 m/min
Nuance	IC830
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage