

NOVUS[®]**Agrafeuse manuelle, Référence fabricant: J-29****Données de commande**

N° commande	078407 J-29
GTIN	4009729082478
Classe d'article	07E

Description**Exécution:**

Agrafeuses professionnelles conviviales et ergonomiques pour une pénétration précise d'agrafes en fil plat et en fil fin ainsi que de clous.

Agrafeuse professionnelle durable pratiquement sans recul, dans un boîtier en zinc robuste moulé sous pression. La fonction de refrappe garantit une pénétration des projectiles sur un même plan.

- **Système de rechargement par le dessous, rapide et facile.**
- **Butée d'écartement pour un alignement parallèle de rangées d'agrafes.**
- **Réglage de la force de frappe.**
- **Déverrouillage de sécurité breveté.**
- **Excellent accès, même dans les endroits confinés.**
- **Voyant d'agrafes pour contrôler le rechargement.**

Description technique

Poids	1 kg
Type d'agrafe adaptée	E, A, D, H, G
Prof. pénétration maximale des agrafes	16 mm

Exécution	agrafeuse manuelle
Référence fabricant	J-29
Type de produit	Agrafeuses