

NOVUS[®]**Agrafeuse électrique, Référence fabricant: J-150****Données de commande**

N° commande	078410 J-150
GTIN	4009729077702
Classe d'article	07E

Description**Exécution:**

Agrafeuses professionnelles conviviales et ergonomiques pour une pénétration précise d'agrafes en fil plat et en fil fin ainsi que de clous.

- **Système de rechargement par le dessous, rapide et facile.**
- **Butée d'écartement pour un alignement parallèle de rangées d'agrafes.**
- **Réglage de la force de frappe.**
- **Déverrouillage de sécurité breveté.**
- **Excellent accès, même dans les endroits confinés.**
- **Voyant d'agrafes pour contrôler le rechargement.**

Puissance agrafeuse électrique (230 V/16 A) pour la fixation professionnelle de différents matériaux.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Poids	1,2 kg
Référence fabricant	J-150
Type d'agrafe adaptée	A, H, E

Tension	230 V
Intensité nominale	16 A
Exécution	Agrafeuse électrique
Prof. pénétration maximale des agrafes	14 mm
Fréquence secteur	50 Hz
Type de produit	Agrafeuses