

NOVUS[®]**Agrafeuse sans fil, Référence fabricant: J-551****Données de commande**

N° commande	078409 J-551
GTIN	4009729079331
Classe d'article	07E

Description**Exécution:**

Agrafeuses professionnelles conviviales et ergonomiques pour une pénétration précise d'agrafes en fil plat et en fil fin ainsi que de clous.

- **Système de rechargement par le dessous, rapide et facile.**
- **Butée d'écartement pour un alignement parallèle de rangées d'agrafes.**
- **Réglage de la force de frappe.**
- **Déverrouillage de sécurité breveté.**
- **Excellent accès, même dans les endroits confinés.**
- **Voyant d'agrafes pour contrôler le rechargement.**

Puissante agrafeuse sans fil professionnelle pour une fixation parfaite d'une grande variété de matériaux.

Livraison:

Avec 1 × batterie 18 V / 2,0 Ah, chargeur, agrafes et valise de transport.

Remarque(s):

Batteries de rechange adaptées, voir code art. 073870.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses	1

Type de batterie	Lithium-ion
Poids	2,7 kg
Type d'agrafe adaptée	D, G, E
Prof. pénétration maximale des agrafes	14 mm
Référence fabricant	J-214
Tension de la batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 Ah
Exécution	Agrafeuse sans fil
Type de produit	Agrafeuses

Accessoires

BatterieLi-Power Capacité de la batterie 2 Ah	073870 2
BatterieLi-Power Capacité de la batterie 4 Ah	073870 4
BatterieLi-Power Capacité de la batterie 5,2 Ah	073870 5,2
Chargeur de batterie Type ASC145	073890 ASC145
Chargeur de batterie Type ASC55	073890 ASC55
Chargeur de batterie Type ASC55-8	073890 ASC55-8