

**Plaquette KOMET® Unisix®, BK8425, Désignation type W29: 50-030****Données de commande**

N° commande	236930 50-030
GTIN	4047109179349
Classe d'article	24T

Description**Adapté(s) pour :**

236685; 236686

Remarque(s):**Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.**

Ne pas utiliser en plaquette centrale sur les forets à plaquettes!

Type: ST900

Code ISO plaquette: WOEX 100504

Avance f dans l'acier < 900 N/mm²: 0,2 mm/tr**Description technique**

Désignation	50-030
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,2 mm/tr
Code ISO plaquette	WOEX 100504
Nuance	BK8425
Type	ST900
Type d'outils	Carbure

Type de produit

Plaquettes pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	300 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	250 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
av. arrosage max.	adaptée		