

## Perceuse-visseuse à percussion sans fil, Type: GSB18V45



### Données de commande

N° commande	070105 GSB18V45
GTIN	4059952635699
Classe d'article	03B

### Description

#### Exécution:

**Perceuse-visseuse à percussion sans fil Bosch** pour applications de vissage, de perçage et de perçage à percussion exigeantes.

- **Le système Electronic Cell Protection (ECP) protège la batterie contre toute surchauffe et décharge profonde.**
- **Le système Electronic Motor Protection (EMP) protège le moteur contre toute surcharge.**
- **Dispositif mécanique de verrouillage du couple sur plusieurs niveaux.**
- **Clip ceinture pratique (sauf 070104).**
- **Éclairage à LED intégré, indication de l'état de charge de la batterie.**
- **Mandrin à serrage rapide.**

Visseuse sans fil robuste avec moteur puissant.

#### Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion 18V / 3,0 Ah, chargeur et L-BOXX.

#### Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073866.

### Description technique

Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion	12,2 m/s <sup>2</sup>
Couple max. dur	45 Nm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	35 mm
Référence fabricant	GSB 18V-45
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Vitesse de rotation max. 1 <sup>ère</sup> vitesse	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	10 mm
Capacité de la batterie	3 Ah
Type de batterie	Lithium-ion
Emballage	Valise (L-Boxx)
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	10 mm
Couple max. doux	21 Nm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Poids	1 kg
Type de moteur	Moteur sans charbons
Nombre de batteries incluses	2
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Vitesse de rotation max. 2 <sup>ème</sup> vitesse	1900 min <sup>-1</sup>
Utilisation type	Medium
Tension de la batterie	18 V
Type de produit	Perceuses-visseuses à percussion