



## Niveau électronique en alliage léger, Longueur: 250



### Données de commande

N° commande	467545 250
GTIN	4007368097167
Classe d'article	46M

### Description

#### Exécution:

Mesure électronique de l'angle et affichage numérique. L'ordinateur de mesure peut être étalonné très rapidement, tant en position horizontale que verticale. Utilisation classique également possible grâce à une fiole horizontale et une fiole verticale. Très longue durée de fonctionnement grâce à la grande capacité des piles. Profilé robuste à 4 chambres avec revêtement par poudre et 2 surfaces de mesure fraisées.

#### Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Livraison:

Avec pile 081551 6LR61, dans un robuste tube à visser en plastique transparent.

### Description technique

Indice de protection IP	IP 65
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Longueur	250 mm
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081551 6LR61
Erreur admissible module électronique	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) degré
Erreur admissible en position normale et en position renversée	0,5 mm/m
Métrologie	numérique

## Fiche technique

Etalonnage

H2

Type de produit

niveau à bulles