

## Aspirateur sans fil eau / poussières, Type: GAS1812MC



### Données de commande

N° commande	070231 GAS1812MC
GTIN	4059952552682
Classe d'article	03B

### Description

#### Exécution:

Aspirateur sans fil pour une utilisation mobile. Transport et maniement aisés grâce aux sangles de transport, auxquelles l'aspirateur peut être accroché. Aspirateur sans fil de la classe de protection contre la poussière M.

- **Facilite le travail grâce au système Auto-Start sans fil Bosch.**
- **Puissance d'aspiration supérieure grâce au moteur sans balais.**

#### Livraison:

**Sans batterie ni chargeur.**

#### Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 – 073866. Système de démarrage automatique adapté, voir codes art. 070237 et suiv.

### Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Longueur flexible d'aspiration	1,6 m
Référence fabricant	GAS 1812 MC
Tension de la batterie	18 V

Volume du récipient	8 l
Type de batterie	Lithium-ion
Débit	1800 l/min
Poids sans batterie	8 kg
Nombre de batteries incluses	0
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Type de produit	Aspirateurs eau-poussières

## Accessoires

Chargeur de batterie Type GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073854 B18
Chargeur de batterie Type GAL18160C	073866 GAL18160C
Chargeur de batterie Type 1880CV	073866 1880CV
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073853 B18
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073851 B18