

**KERN**

**Balance de précision, type 572, Plage de pesée maximale: 3000g**



## Données de commande

N° commande	479521 3000
GTIN	4045761356870
Classe d'article	47D

## Description

### Exécution:

- **Boîtier métallique robuste.**
- **Utilisation simple, didactique.**
- **Fonctionnement sur piles ou sur secteur.**
- **Les unités de pesée (par ex. poids des vis) sont librement programmables.**
- **Programme de réglage CAL: pour le réglage de la précision (poids d'ajustage externe nécessaire disponible sur demande).**
- **Quantité: quantité de référence au choix 1, 5, 10, 20 pièces. Commutation de l'affichage pièce / poids.**
- **Réception: mémoire séparée pour la tare et les éléments à réceptionner (total net).**
- **KERN Universal Port (KUP): permet de raccorder des adaptateurs d'interface KUP externes, par ex. RS-232 ou USB, pour l'échange de données et d'ordres de commande, sans nécessiter d'installation.**

### Livraison:

Avec adaptateur secteur 230 V / 50 Hz, capot de protection.

### Accessoire(s):

Batterie externe, câble de données, imprimante, adaptateur d'interface, par ex. RS-232 ou USB, disponibles sur demande.

## Description technique

## Fiche technique

Lecture	0,01 g
Hauteur	85 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Profondeur	310 mm
Poids unitaire minimal	0,1 g
Temps de montée	3 s
Poids net	2,3 kg
Largeur	180 mm
Dimensions du plateau	Ø 150 mm
Référence fabricant	572
Plage de pesée maximale	0 - 3010 g
Reproductibilité	0,02 g
Linéarité	±0,05 g
Etalonnage	Prix sur demande
Type de produit	Balances de précision