

Garant
Porte-outils à bride eco, droite, Carré / plaquette: 20/16mm

Données de commande

N° commande	251702 20/16
GTIN	4045197650979
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 317900 – 319886.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: MVJNR/L 2025X16

Plaquette adaptée: VN.. 1604..

Largeur fonctionnelle L₄: 32 mm

Longueur de tête L₁: 46 mm

Longueur totale L: 105 mm

Sous-plaquette: 259031 1

Description technique

Bride de serrage	259038 3
Code ISO porte-outils	MVJNR/L 2025X16
Vis pour bride de serrage	259021 2
Plaquette adaptée	VN.. 1604..

Longueur de tête L ₁	46 mm
Taille de queue	20 mm
Vis pour sous-plaquette	259025 9
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Taille plaquette	16 mm
Sous-plaquette	259031 1
Longueur totale L	105 mm
Type d'utilisation	droite
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Bride de serrage Type 3	259038 3
Sous-plaquette Type 1	259031 1
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Vis pour bride de serrage Type 2	259021 2
Vis pour sous-plaquette Type 9	259025 9
PrecisionBit pour 6 pans, tige E 6,3 Hexagonal 2 mm	674242 2