


TNMG 220408, Nuance: CA510

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 251587 CA510 |
| GTIN | 4960664699438 |
| Classe d'article | 25E |

Description

TNMG 220408 CA510 Nuance: CA510

Brise-copeaux: PS

Prof. coupe a_p : 1 - 4,5 mm

Avance f : 0,15 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 450 m/min

Description technique

| | |
|---|------------------|
| Avance f | 0,15 - 0,6 mm/tr |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 80 - 450 m/min |
| Brise-copeaux | PS |
| Rayon d'angle | 0,8 mm |
| Application principale | P |
| Condition de coupe | Continue |
| Prof. coupe a_p | 1 - 4,5 mm |
| Nuance | CA510 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition |
| Type d'outils | Carbure |
| Code ISO plaquette | TNMG 220408 |
| Nombre de changements/dents | 6 |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |