



Masque de soudage automatique 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro VC, Couleur: BLACK



Données de commande

N° commande	098005 BLACK
GTIN	4064035137441
Classe d'article	040

Description

Exécution:

Le masque de soudage 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro a été spécialement conçu pour les soudeurs polyvalents. Le masque dispose d'une **fonction haptique permettant de basculer entre le mode meulage et le mode coupe**. Configurable avec différents accessoires tels que lampe de casque, protège-nuque et coiffe. Le serre-tête ergonomique renforce le confort de port élevé du casque équilibré. Avec filtre de soudage G5-01/03VC (098006 G5-01/03). La technologie 3M™ Speedglas™ **Variable Color Technology** offre une meilleure visibilité et un meilleur contrôle du bain de soudure. Pour le niveau d'obscurcissement, il est possible de choisir entre le ton naturel, le ton froid ou le ton chaud.

Champ de vision avec filtre de soudage: 73 x 109 mm.

Teintes de protection foncées: 8 – 14.

Niveau clarté: 3. Avec pile lithium 3 V (durée de vie: 2.000 heures).

Utilisation:

Convient particulièrement pour les soudeurs polyvalents qui doivent souvent meuler et couper.

Norme:

EN ISO 16321; EN 379; EN 166

Description technique

Classification suivant EN 379	1/1/1/2
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Référence fabricant	G5-03 Pro VC
Couleur	noir
Temps de commutation de clair à sombre	0,1 ms
Temps de commutation de sombre à clair	500 - 1300 ms
Nombre de batteries incluses	1
Champ de vision filtre de soudage [mm]	73 × 109 mm
Tension nominale	3 V
Type de produit	masques de soudage