



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Echelle plate-forme emboîtable, Type: 1****Données de commande**

N° commande	966286 1
GTIN	4031405520837
Classe d'article	98G

**Description****Exécution:**

Echelle plate-forme à simple accès avec 2 mains courantes en aluminium, plate-forme trapézoïdale. Avec marches striées de 80 mm de profondeur (écartement entre les marches de 235 mm), connexion marches/montants à quadruple sertissage. Blocage d'écartement avec 2 sangles en polyester à haute résistance.

Avec bac porte-outils pratique (350 × 200 mm) et articulation "Safe-cap". Facilement extensible avec des éléments emboîtables disponibles en option, voir code art. 966288.

**Norme:****EN 131****Description technique**

Matière	Aluminium
Longueur échelle	1,43 m
Largeur surface de base	0,57 m
Plateau disponible	oui
Hauteur de plate-forme	0,69 m

Plate-forme disponible	oui
à roulettes	non
Hauteur de travail env.	2,7 m
Accessibilité	une face
Hauteur lisse	73 mm
Nombre de marches avec plancher	3
Main courante	2
Longueur L	1,43 m
Profondeur d'échelon/de marche	80 mm
Poids	9,5 kg
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Echelle plate-forme