



Echafaudage roulant FlexxTower, Hauteur plate-forme: 3100mm



Données de commande

N° commande	966305 3100
GTIN	4031405951020
Classe d'article	98G

Description

Exécution:

Echafaudage roulant en tubes ronds d'aluminium robustes avec éléments de cadre soudés. Avec plinthes en aluminium et cadre de garde-corps revêtu par poudre avec barre intégrée à hauteur des genoux comme protection anti-chute. Grâce à la méthode 3 T, montage et démontage simples et sûrs d'un niveau à l'autre par une seule personne, utilisation jusqu'à 2 personnes. Montage sans outil grâce aux raccords par emboîtement et aux dispositifs de blocage rapide. Le poids réduit des éléments individuels permet une manipulation aisée ainsi qu'un transport et un stockage peu encombrants. Les éléments individuels peuvent être empilés de manière compacte et utilisés comme chariots de transport. Avec stabilisateurs triangulaires rabattables à pied orientable pour une grande flexibilité et stabilité - idéal également pour un montage mural ou le déplacement dans des allées étroites.

Avec 4 roulettes directrices Ø 125 mm, avec frein de blocage, répartition de la charge centrée et broches. Réglage en hauteur avec compensation de niveau.

Norme:

DIN EN 1004, classe de charge/groupe d'échafaudage 3, charge max. 2,0 kN/m².

Description technique

à roulettes	oui
-------------	-----

Fiche technique

Nombre de roulettes	4
Poids	102 kg
Profondeur plate-forme	600 mm
Largeur plate-forme	1200 mm
Hauteur plate-forme	3100 mm
Hauteur échafaudage	4,3 m
Hauteur de travail env.	5,1 m
Dimensions de transport	1400×800×900 mm
Charge admissible échelles et plates-formes	200 kg
Type de produit	Echafaudage