

Garant
Coffret d'alésage micrométrique Ø 9,75 – 164 mm, Type d'attache-ment: HW63

Données de commande

N° commande	237541 HW63
GTIN	4045197608482
Classe d'article	29W

Description
Exécution:

Pour Ø 9,75 – 164 mm. Mallette comprenant une tête à aléser 237546, une barre d'alésage et des accessoires. **Extensible** à l'aide de la semelle 237560 jusqu'à Ø 320 mm.

Précision de réglage: 0,01 mm par trait de graduation / 0,002 mm Ø au moyen d'un vernier.

Utilisation:

Pour outils d'alésage avec Ø queue 16 mm et semelles d'alésage de finition. Barres d'alésage et porte-plaquettes avec plaquette ISO adaptée type **CC..0602**.

Livraison:

1 tête à aléser: 237546 HW63

1 barre d'alésage de chaque (longueur d'alésage max.): 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm) ; 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm) ;

237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm) ; 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm) ;

237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm) ; 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 pont: 237647 pour extension du Ø de 86 à 164 mm.

1 porte-plaquettes pour le pont: 237564 06

1 plaquette: 260052 réf. CU7010 (CCMT 060204)

Pièce(s) de rechange:

Vis pour plaquette 219830.

Recommandation(s):

De préférence avec plaquettes 237695 et 237696.

Description technique

Type d'attachement	HW63
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche

Accessoires

Barre d'alésage	237634
Barre d'alésage	237630
Barre d'alésage réglable	237640
CC.T 060204 Nuance CU7010	260052 CU7010
Barre d'alésage réglable	237642
Semelle	237647
Barre d'alésage	237632
Porte-plaquettes pour semelles Type 06	237564 06
Tête à aléser Ø 9,75 – 320 mm Type d'attachement HW63	237546 HW63
Barre d'alésage	237636
Jeu sans fixation Ø 9,75 – 164 mm	237569