

**Radio sans fil / secteur, Type: 4933492344****Données de commande**

N° commande	073960 4933492344
GTIN	4058546417116
Classe d'article	03L

Description**Exécution:**

Radio de chantier robuste et étanche aux projections d'eau (IP54) pour utilisation sur secteur ou sur batterie. Radio sans fil Bluetooth avec puissant système audio.

- **Embouts antichocs pour une protection contre les chutes**
- **Port USB-C pour la recharge d'appareils mobiles**
- **Jusqu'à 13 heures d'autonomie avec une batterie Milwaukee 18 V/5 Ah.**
- **Fonctionne avec les batteries 18 V de Milwaukee ou sur secteur 230 V.**

Fonctionnement:

IP54 : Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble secteur, 2 batteries tampons, câble de raccordement AUX, sans batteries.

Description technique

Poids	5 kg
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Hauteur	218 mm

Indice de protection IP	IP 54
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Interface	Interface Bluetooth
Interface	Interface USB
Tension de la batterie	18 V
Largeur	228 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Référence fabricant	M18RADDAB+G2-018V/-
Longueur	515 mm
Nombre de batteries incluses	0
Type de produit	Radios