

**metabo****Perceuses à percussion, Type: SBE800-2****Données de commande**

N° commande	075710 SBE800-2
GTIN	4061792248243
Classe d'article	03D

**Description****Exécution:****Perçage à percussion avec une protection élevée de l'utilisateur.**

Les perceuses à percussion sont équipées du débrayage de sécurité Metabo S-automatic. En cas de blocage du foret, l'entraînement est immédiatement désaccouplé mécaniquement afin de minimiser le couple de retour vers l'utilisateur.

- **Moteur Marathon Metabo avec protection anti-poussière pour une longue durée de vie.**
- **Broche avec six-pans pour embouts de vissage permettant de travailler sans mandrin.**

Molette de réglage pour présélection de la vitesse de rotation.

**Livraison:**

Avec mandrin à serrage rapide, poignée supplémentaire, butée de profondeur et valise en plastique.

**Description technique**

Emballage	Mallette de transport
Poids	2,3 kg
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	20 mm
Vitesse de rotation max. 1 <sup>ère</sup> vitesse	1200 min <sup>-1</sup>

## Fiche technique

Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	8 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Vitesse de rotation max. 2 <sup>ème</sup> vitesse	3200 min <sup>-1</sup>
Couple maximal	10 Nm
Couple maximal	26 Nm
Puissance absorbée	800 W
Capacité de serrage du mandrin	1,5 - 13 mm
Référence fabricant	SBE 800-2
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	25 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	40 mm
Nombre de coups max.	51200 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Perceuses à percussion