

metabo**Scie sauteuse sans fil, sans batterie, Type: ST18L90****Données de commande**

N° commande	078185 ST18L90
GTIN	4061792256170
Classe d'article	03D

Description**Exécution:**

Scie sauteuse sans fil robuste et extrêmement maniable pour des **coupes précises**.

- **Cadence variable, mouvement pendulaire et guidage profond de la lame monté sur ressorts.**
- **La fonction commutable de soufflage des copeaux assure une vue dégagée sur la zone de coupe.**
- **Petite poignée et surface Softgrip.**

L'aide au quotidien pour vos travaux de sciage: scie sauteuse sans fil maniable pour coupes dans le bois jusqu'à 90 mm.

- **Fonction de soufflage des copeaux pour une vue dégagée sur la zone de coupe.**
- **Possibilité d'aspiration, protection anti-redémarrage.**

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.

Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l'abréviation de "Cordless Alliance System".

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, avec raccord d'aspiration, verre de protection et clés à six pans. Avec pare-éclats.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870 – 073890.

Description technique

Vibrations maximales suivant EN	8,7 m/s ²
Particularité	Petite poignée
Cadence	750 - 3000 min ⁻¹
ID fabricant	ST 18 L 90
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Type CAS 18 V
Mouvement pendulaire	4x
Tension de la batterie	18 V
Changement d'outil sans outil	Oui, Metabo Quick
Forme	Forme droite
Puissance de sciage max. acier	10 mm
Référence fabricant	ASTS 18-26 AS
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Réglage pour coupes biaisées	oui
Poids	1,9 kg
Puissance de sciage max. bois	90 mm
Nombre de batteries incluses	0
Type de batterie	Lithium-ion
Type de produit	Scies