

metabo**Perceuse-visseuse à percussion sans fil avec batterie Li-Ion, Type: 613157500**

Données de commande

N° commande	070121 613157500
GTIN	4061792245945
Classe d'article	03D

Description

Exécution:

Perceuses-visseuses à percussion sans fil avec moteur sans charbons et réducteur à deux vitesses.

Choisissez entre un équipement complet composé de 2 batteries, d'un chargeur et d'une valise en plastique robuste ou la machine sans accessoires en boîte carton si vous possédez déjà des batteries. Bien entendu, vous pouvez également acheter des batteries et des chargeurs séparément.

Par ailleurs, toutes les batteries Metabo sont couvertes par une garantie de 3 ans, quel que soit le nombre de cycles de charge.

D'autres détails tels que la lampe de travail à LED claire et le crochet de ceinture pratique offrent encore plus de confort lors du travail.

- **Perceuse-visseuse à percussion sans fil extrêmement compacte pour applications universelles.**
- **Fonction de perçage à percussion pour le perçage dans la maçonnerie.**

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.

Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l'abréviation de "Cordless Alliance System".

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide, 2x batteries Li-Ion, chargeur et metaBox.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870 – 073890.

Description technique

Nombre de batteries incluses	2
Poids sans batterie	0,9 kg
Type de batterie	Lithium-ion
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Type de moteur	sans balais
Nombre de coups max.	25500 min ⁻¹
Capacité de la batterie	2 Ah
Référence fabricant	SB 18 L BL
Couple max. dur	65 Nm
Couple max. doux	28 Nm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Type CAS 18 V
Vitesse de rotation à vide	0 - 1700
Vitesse de rotation à vide	0 - 500
Utilisation type	Medium
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	40 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	13 mm
Tension de la batterie	18 V
Emballage	Metabox
Type de produit	Perceuse-visseuse à percussion