

**metabo****Perceuse-visseuse à percussion sans fil avec batterie Li-Ion, Type: 602360650**

## Données de commande

N° commande	070121 602360650
GTIN	4061792187863
Classe d'article	03D

## Description

### Exécution:

**Perceuses-visseuses à percussion sans fil avec moteur sans charbons et réducteur à deux vitesses.**

Choisissez entre un équipement complet composé de 2 batteries, d'un chargeur et d'une valise en plastique robuste ou la machine sans accessoires en boîte carton si vous possédez déjà des batteries. Bien entendu, vous pouvez également acheter des batteries et des chargeurs séparément.

Par ailleurs, toutes les batteries Metabo sont couvertes par une garantie de 3 ans, quel que soit le nombre de cycles de charge.

D'autres détails tels que la lampe de travail à LED claire et le crochet de ceinture pratique offrent encore plus de confort lors du travail.

- **Perceuse-visseuse à percussion sans fil offrant une puissance maximale pour les applications les plus difficiles.**
- **Fonctionnement par impulsions commutable pour desserrer les vis bloquées et percer sur des surfaces lisses.**
- **Precision Stop: débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux.**
- **Arrêt électronique de sécurité: aucun recul lors du blocage du foret, pour une protection élevée de l'utilisateur.**

### Avantage(s):

### Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.

Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux.

CAS est l'abréviation de "Cordless Alliance System".

#### Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide, 2x batteries Li-Ion, chargeur et metaBox.

#### Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870 – 073890.

## Description technique

Nombre de coups max.	38000 min <sup>-1</sup>
Couple max. dur	130 Nm
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Utilisation type	Heavy Duty
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	16 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Tension de la batterie	18 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Type CAS 18 V
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	68 mm
Emballage	Metabox
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Vitesse de rotation à vide	0 - 550
Vitesse de rotation à vide	0 - 2000
Capacité de la batterie	5,2 Ah
Type de moteur	sans balais
Référence fabricant	SB 18 LTX BL I
Nombre de batteries incluses	2
Couple max. doux	65 Nm
Poids sans batterie	2,5 kg
Type de produit	Perceuse-visseuse à percussion

---

## Accessoires

BatterieLi-Power Capacité de la batterie 5,2 Ah

073870 5,2