



Distancemètre laser DISTO™, Type: D5

Données de commande

N° commande	465550 D5
GTIN	7640180531241
Classe d'article	47C

Description

Exécution:

Boîtier en plastique antichocs avec clavier à symboles simple d'emploi. **Optique en verre Leica** de haute qualité dans un **boîtier en magnésium** particulièrement thermorésistant et robuste. Ecran couleur rotatif rétroéclairé pour une lisibilité optimale. Power Range Technology™ pour mesures **jusqu'à 150 m sans plaque de mire**. Classe de laser 2 testée suivant ISO 16331-1.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Etui de protection et dragonne.

Remarque(s):

Transfert de données via Bluetooth® Smart; également sur un smartphone à l'aide de l'application Leica "DISTO™ Plan" (Android à partir de la version 4.3, Apple à partir de l'iPhone 4s). Création aisée de schémas.

Description technique

Type de batterie	Lithium-ion
Indice de protection IP	IP 65
Alimentation	Li-Ion
Poids	180 g
Mesure indirecte (Pythagore)	oui
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Interface	Interface Bluetooth
Longueur	144 mm

Viseur numérique avec zoom	4x
Série	DISTO™
Filetage pour support	1/4 UNC pouce
Largeur	60 mm
Rappel des dernières mesures	oui
Précision de mesure	±1,0 mm
Portée	200 m
Hauteur	24 mm
Calcul des surfaces et des volumes	oui
Pièce terminale multifonction	oui
Addition/Soustraction	oui
Mesure min. / max.	oui
Capteur d'inclinaison	360 degré
Lecture commutable	mm / pouce
Classe de laser suivant CEI 825-1	2
Type de produit	Distancemètres