

 steinel**Pistolet à air chaud, Type: 89504****Données de commande**

N° commande	078321 89504
GTIN	4007841089504
Classe d'article	07E

Description**Exécution:**

Pistolet à air chaud droit de haute qualité HM 2620 E pour applications professionnelles.
Régulation électronique progressive du débit d'air.

Utilisation:

Soudage et déformation de plastiques, rétrécissement, décapage de peinture, brasage, séchage, décongélation.

Description technique

Tension	230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Débit volumique d'air	150 - 500 l/min
Température de l'air	50 - 700 °C
Poids	840 g
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée	2300 W
Référence fabricant	HM 2620 E
Type de produit	Heissluftbläser

