

 steinel**Pistolet à air chaud, Type: 89672**

## Données de commande

N° commande	078321 89672
GTIN	4007841089672
Classe d'article	07E

## Description

### Exécution:

**Kit de pistolet à air chaud HM 2320 EKF** dans un coffret en plastique, composé de:

- **Pistolet à air chaud de forme standard avec régulation progressive du débit d'air, quatre programmes enregistrés, affichage de la température et de la chaleur résiduelle, fonction LOC, utilisation à une main.**
- **Buse réductrice 9 mm, buse à faisceau large 50 mm, buse réflectrice, jeu de 100 gaines thermorétractables.**

### Utilisation:

Soudage et déformation de plastiques, rétrécissement, décapage de peinture, brasage, séchage, décongélation.

## Description technique

Poids	960 g
Température de l'air	80 - 650 °C
Tension	230 V
Emballage	Mallette de transport

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Référence fabricant	HM 2320 EKF
Débit volumique d'air	150 - 500 l/min
Exécution	Assortiment
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance absorbée	2300 W
Type de produit	Heissluftbläser