

 steinel**Pistolet à air chaud, Type: 89610****Données de commande**

N° commande	078321 89610
GTIN	4007841089610
Classe d'article	07E

**Description****Exécution:**

**Pistolet à air chaud électronique HM 2120 E**, régulation du débit d'air de 150 à 500 l/min sur 3 niveaux. Disponible en assortiment et en version 0.

**Utilisation:**

Soudage et déformation de plastiques, rétrécissement, décapage de peinture, brasage, séchage, décongélation.

**Description technique**

Fréquence secteur	50 Hz
Puissance absorbée	2200 W
Température de l'air	80 - 630 °C
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Référence fabricant	HM 2120 EKF
Tension	230 V
Poids	850 g

Exécution	Assortiment
Emballage	Mallette de transport
Type de produit	Heissluftbläser