

**Plaquette KOMET® Unisix®, BK8425, Désignation type W29: 42-130****Données de commande**

N° commande	237000 42-130
GTIN	4047109178212
Classe d'article	24T

**Description****Adapté(s) pour :**

236650; 236660; 236685; 236686

**Remarque(s):****Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.**

En raison de la géométrie de coupe spécifique, utilisation uniquement possible sur des forets à plaquettes KOMET KUB® avec coupe à droite.

Type: INOX

Code ISO plaquette: WOEX 080404

Avance f dans l'acier < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/tr**Description technique**

Désignation	42-130
Avance f dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/tr
Code ISO plaquette	WOEX 080404
Nuance	BK8425
Type	INOX

Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	300 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	250 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		