

**Plaquette KOMET® Unisix®, BK2730, Désignation type W29: 24-200****Données de commande**

N° commande	237080 24-200
GTIN	4047109101029
Classe d'article	24T

**Description****Adapté(s) pour :**

236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

**Remarque(s):****Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.**

Type: INOX

Code ISO plaquette: WOEX 05T304

Avance f dans l'acier < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,14 mm/tr**Description technique**

Désignation	24-200
Avance f dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/tr
Code ISO plaquette	WOEX 05T304
Nuance	BK2730
Type	INOX
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		