

**Garant****Coffret d'alésage micrométriques Ø 9,75 – 30,1 mm, Type d'attache-ment: HW63****Données de commande**

N° commande	237581 HW63
GTIN	4045197607768
Classe d'article	29W

**Description****Exécution:**

Mallette comprenant une tête à aléser 237591, des barres d'alésage et des accessoires. **Précision de réglage: 0,01 mm par graduation / 0,002 mm Ø au moyen d'un vernier.**

Réglage du Ø avec jeu d'inversion minimum.

**Pour Ø 9,75 – 30,1 mm**

**Utilisation:**

Pour outils d'alésage avec Ø queue 16 mm et semelles d'alésage de finition. Avec plaquettes ISO type **CC..0602..**

**Livraison:**

1 tête à aléser: 237591 HW63

1 barre d'alésage de chaque (longueur d'alésage max.): 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm) ;

237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm) ;

237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm) ; 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 porte-plaquettes pour le pont: 237564 06

1 plaquette: 260052 réf. CU7010 (CCMT 060204)

**Pièce(s) de rechange:**

Vis pour plaquette 219830.

**Recommandation(s):**

De préférence avec plaquettes 237695 et 237696.

## Description technique

Type d'attachement	HW63
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche

## Accessoires

Tête à aléser Ø 9,75 – 88,1 mm Type d'attachement HW63	237591 HW63
Barre d'alésage	237634
CC.T 060204 Nuance CU7010	260052 CU7010
Barre d'alésage	237636
Barre d'alésage	237630
Barre d'alésage	237632
Jeu sans fixation Ø 9,75 – 30,1 mm	237598