

Garant
Porte-outils à bride eco, Gauche, Carré / plaque: 25/16mm

Données de commande

N° commande	251703 25/16
GTIN	4045197651006
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 317900 – 319886.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: MVJNR/L 2525X16

Plaque adaptée: VN.. 1604..

Largeur fonctionnelle L₄: 32 mm

Longueur de tête L₁: 46 mm

Longueur totale L: 117,5 mm

Sous-plaque: 259031 1

Description technique

Plaque adaptée	VN.. 1604..
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Bride de serrage	259038 3
Sous-plaque	259031 1
Vis pour bride de serrage	259021 2

Taille plaquette	16 mm
Longueur de tête L ₁	46 mm
Code ISO porte-outils	MVJNR/L 2525X16
Vis pour sous-plaquette	259025 9
Taille de queue	25 mm
Longueur totale L	117,5 mm
Type d'utilisation	Gauche
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour 6 pans, tige E 6,3 Hexagonal 2 mm	674242 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Bride de serrage Type 3	259038 3
Vis pour bride de serrage Type 2	259021 2
Vis pour sous-plaquette Type 9	259025 9
Sous-plaquette Type 1	259031 1