

Garant**Coffret d'alésage micrométrique Ø 9,75 – 164 mm, Type d'attache-ment: HSK63****Données de commande**

N° commande	237541 HSK63
GTIN	4045197608512
Classe d'article	29W

Description**Exécution:**

Pour Ø 9,75 – 164 mm. Mallette comprenant une tête à aléser 237546, une barre d'alésage et des accessoires. **Extensible** à l'aide de la semelle 237560 jusqu'à Ø 320 mm.

Précision de réglage: 0,01 mm par trait de graduation / 0,002 mm Ø au moyen d'un vernier.

Utilisation:

Pour outils d'alésage avec Ø queue 16 mm et semelles d'alésage de finition. Barres d'alésage et porte-plaquettes avec plaquette ISO adaptée type **CC..0602**.

Livraison:

1 tête à aléser: 237546 HSK63

1 barre d'alésage de chaque (longueur d'alésage max.): 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm) ; 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm) ;

237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm) ; 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm) ;

237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm) ; 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 pont: 237647 pour extension du Ø de 86 à 164 mm.

1 porte-plaquettes pour le pont: 237564 06

1 plaquette: 260052 réf. CU7010 (CCMT 060204)

Pièce(s) de rechange:

Vis pour plaquette 219830.

Recommandation(s):

De préférence avec plaquettes 237695 et 237696.

Description technique

Type d'attachement	HSK63
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche

Accessoires

Barre d'alésage réglable	237640
Barre d'alésage	237632
Barre d'alésage	237630
Tête à aléser Ø 9,75 – 320 mm Type d'attachement HSK63	237546 HSK63
Barre d'alésage	237636
CC.T 060204 Nuance CU7010	260052 CU7010
Barre d'alésage réglable	237642
Barre d'alésage	237634
Porte-plaquettes pour semelles Type 06	237564 06
Semelle	237647
Jeu sans fixation Ø 9,75 – 164 mm	237569