

**Elingue tubulaire jaune 3 000 kg, Longueur utile: 1,5m****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 086260 1,5    |
| GTIN             | 2050001735836 |
| Classe d'article | 08Z           |

**Description****Exécution:**

Elingues tubulaires extrêmement résistantes (EN 1492-2) avec revêtement sans coutures résistant à l'abrasion.

**Utilisation:**

Pour le soulèvement et le déplacement de pièces.

**Remarque(s):**

Possibilité de livraison jusqu'au charges de levage suivantes: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).

**Description technique**

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Longueur                     | 3 m             |
| Longueur utile               | 1,5 m           |
| Largeur d'élingue            | 54 mm           |
| Charge simple directe WLL    | 3000 kg         |
| Charge simple nouée WLL      | 2400 kg         |
| Charge double WLL jusqu'à 7° | 6000 kg         |
| Charge double WLL 7° – 45°   | 4200 kg         |
| Charge double WLL 45° – 60°  | 3000 kg         |
| Type de produit              | Elingues rondes |

