

Garant**Coffrets d'alésage micrométriques Ø 9,75 – 101,1 mm, Type d'attache-ment: HW63****Données de commande**

N° commande	237512 HW63
GTIN	4045197608574
Classe d'article	29W

Description**Exécution:**

La tête à aléser ER peut être directement adaptée sur un mandrin à pinces ER40.

Utilisation:

Pour outils d'alésage avec Ø queue 16 mm et porte-plaquettes.

Extensible avec adaptateur et porte-plaquettes jusqu'à Ø 152,1 mm.

Réglage de 0,01 mm / via vernier 0,002 mm au Ø.

Barres d'alésage avec plaquette ISO adaptée type **CC..0602**.

Porte-plaquettes avec plaquette ISO adaptée type **CC..09T3**.

Livraison:

1 tête à aléser: 237513 HW63

1 barre d'alésage de chaque (longueur d'alésage max.): Barre d'alésage 237630 Ø 9,75 – 20,1 mm (30 mm) ;

Barre d'alésage 237634 Ø 19,75 – 30,1 mm (72 mm) ;

Barre d'alésage 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm) ;

Barre d'alésage 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 porte-plaquettes: 237645 pour Ø 87,75 – 101,1 mm (avec adaptateur 237534 jusqu'au Ø 114,1 mm).

1 plaquette de chaque: 260052 réf. CU7010 (ou utiliser CC..0602) ;

260058 réf. CU7010 (ou utiliser CC..09T3).

Pièce(s) de rechange:

Pour 237630 – 237642: vis pour plaquette 219830.

Pour 237645; 237531; 237532: vis pour plaquette 219805.

Recommandation(s):

De préférence avec plaquettes 237695 – 237698.

Remarque(s):

Porte-plaquettes 237531 pour extension à la plage de Ø de 105,75 – 119,1 mm (jusqu'à 132,1 avec l'adaptateur 237534).

Porte-plaquettes 237532 pour extension à la plage de Ø 125,75 – 139,1 mm (jusqu'à 152,1 avec l'adaptateur 237534).

Description technique

Type d'attachement	HW63
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche

Accessoires

Barre d'alésage	237630
Barre d'alésage réglable	237642
CC.T 060204 Nuance CU7010	260052 CU7010
CC.T 09T304 Nuance CU7010	260058 CU7010
Porte-plaquettes	237645
Tête à aléser Ø 9,75 – 152,1 mm Type d'attachement HW63	237513 HW63
Barre d'alésage réglable	237640
Barre d'alésage	237634
Jeu sans fixation Ø 9,75 – 101,1 mm	237539