


Plaquette KOMET® Unisix®, BK8425, Désignation type W29: 24-030

Données de commande

N° commande	236930 24-030
GTIN	4047109179295
Classe d'article	24T

Description
Adapté(s) pour :

236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.

Ne pas utiliser en plaquette centrale sur les forets à plaquettes!

Type: ST900

Code ISO plaquette: WOEX 05T304

Avance f dans l'acier < 900 N/mm²: 0,14 mm/tr

Description technique

Désignation	24-030
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,14 mm/tr
Code ISO plaquette	WOEX 05T304
Nuance	BK8425
Type	ST900
Type d'outils	Carbure

Type de produit

Plaquettes pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	300 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	250 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
av. arrosage max.	adaptée		