

Garant**Tête à aléser Ø 9,75 – 320 mm, Type d'attache: SK40****Données de commande**

N° commande	237546 SK40
GTIN	4045197608536
Classe d'article	29W

Description**Exécution:**

Système monobloc ou avec raccordement HW63. Avec arrosage interne.

Pièce(s) de rechange:

Vis pour plaquettes 219830.

Arrosage interne: oui

Ø ext. D₁: 63 mm

Long. utile L₁: 81 mm

Longueur de col A: 91 mm

Description technique

Type d'attache	SA40
Ø ext. D ₁	63 mm
Long. utile L ₁	81 mm
Longueur de col A	91 mm
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche