

**Plaquette KOMET® Unisix®, BK8425, Désignation type W29: 10-130****Données de commande**

N° commande	237000 10-130
GTIN	4047109178120
Classe d'article	24T

Description**Adapté(s) pour :**

236630; 236635; 236650

Remarque(s):**Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.**

En raison de la géométrie de coupe spécifique, utilisation uniquement possible sur des forets à plaquettes KOMET KUB® avec coupe à droite.

Type: INOX

Code ISO plaquette: WOEX 030204

Avance f dans l'acier < 900 N/mm²: 0,08 mm/tr**Description technique**

Désignation	10-130
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,08 mm/tr
Code ISO plaquette	WOEX 030204
Nuance	BK8425
Type	INOX

Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	300 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	250 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	80 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		