

Garant**DC. T 11T304, Nuance: CB7010**

Données de commande

N° commande	260462 CB7010
GTIN	4045197669605
Classe d'article	21G

Description

DC. T 11T304 CB7010 Nuance: CB7010

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 2 mmAvance f : 0,1 - 0,3 mm/trVitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 240 m/min

Description technique

Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	70 - 180 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe a_p	0,2 - 2 mm
Brise-copeaux	SM

Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 240 m/min
Application secondaire	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Nuance	CB7010
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Cermet
Code ISO plaquette	DCMT 11T304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage