


**Garant****DC. T 11T304, Nuance: HB7310**

## Données de commande

N° commande	260462 HB7310
GTIN	4045197669742
Classe d'article	21G

## Description

### Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	350 - 600 m/min
Brise-copeaux	AM
Application principale	N
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe $a_p$	0,1 - 4 mm
Nuance	HB7310
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure

Code ISO plaquette	DCGT 11T304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage