


**Garant****DC. T 11T308, Nuance: HB7310**

## Données de commande

N° commande	260464 HB7310
GTIN	4045197669926
Classe d'article	21G

## Description

### Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	350 - 600 m/min
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe $a_p$	0,1 - 4 mm
Application principale	N
Brise-copeaux	AM
Avance $f$	0,05 - 0,5 mm/tr
Nuance	HB7310
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure

Code ISO plaquette	DCGT 11T308
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage