


**DC. T 11T304, Nuance: KW10**

**Données de commande**

N° commande	260490 KW10
GTIN	4960664359769
Classe d'article	25E

**Description**

DC. T 11T304 KW10 Nuance: KW10

Brise-copeaux: AH

Tolérance: G

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 30 - 300 m/min

**Description technique**

Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 3 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	30 - 300 m/min
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Application principale	N
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	AH

Nuance	KW10
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCGT 11T304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage