

**Garant****Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée, 3×D, Ø DC m7: 30,5mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 234005 30,5   |
| GTIN             | 4045197696717 |
| Classe d'article | 21S           |

**Description****Exécution:**

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.

**Tolérance d'alésage:** -0,1 / +0,3 mm

**Description:**

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu'à 5×D.

**Utilisation:**

Avec plaquettes 234030 - 234098.

**Utilisation - Descriptif:**

Avec plaquettes GG2340 - GG2389.

**Adapté(s) pour:**

Plaquettes SOGX 100408.

**Remarque(s):**

Autres dimensions intermédiaires au 1/10 disponibles sur demande.

**Description technique**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Jeu de vis pour plaquettes | 239700 10IP (2,8 Nm) |
| Long. utile L <sub>1</sub> | 93 mm                |
| Nombre de dents Z          | 1                    |
| Ø queue D <sub>s</sub>     | 40 mm                |
| Code ISO plaquette         | SOGX 100408          |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Long. queue $L_s$                                     | 68 mm                                 |
| Série   | Perceuse électrique                   |
| Ø nom. D  | 30,5                                  |
| Limite de réglage maximum $V_{max}$                   | 0,25 mm                               |
| Longueur de col $L_A$                                 | 117 mm                                |
| Plaquettes réversibles pour coupe intérieure          | HB6535                                |
| Plaquettes réversibles pour coupe intérieure          | HB6640                                |
| Plaquettes réversibles pour coupe intérieure          | HB630                                 |
| Plaquettes réversibles pour coupe intérieure          | HB6810                                |
| Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D                                   |
| Queue   | ISO 9766                              |
| Application de perçage                                | Centrage sous condition               |
| Application de perçage                                | Convexe sous condition                |
| Application de perçage                                | Perçage transversal sous condition    |
| Application de perçage                                | Perçage en paquet sous condition      |
| Application de perçage                                | Sortie en oblique sous condition      |
| Application de perçage                                | Pré-perçage en oblique sous condition |
| Arrosage interne                                      | oui                                   |
| Méthode d'usinage                                     | HPC                                   |
| Type de produit                                       | Forets à plaquettes                   |

## Accessoires

|  |             |
|--|-------------|
| Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 10IP     | 239700 10IP |
| Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,8 Nm        | 211750 2,8  |
| PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 10IP | 674252 10IP |

