


DCMT 11T302, Nuance: CA6525

Données de commande

N° commande	260488 CA6525
GTIN	4960664492039
Classe d'article	25E

Description

DCMT 11T302 CA6525 Nuance: CA6525

Brise-copeaux: GK

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 140 m/min

Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Brise-copeaux	GK
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 140 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Rayon d'angle	0,2 mm

Nuance	CA6525
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 11T302
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage