

**Perceuse-visseuse à percussion sans fil sans batterie, Type: 602360650****Données de commande**

N° commande	070122 602360650
GTIN	4061792188174
Classe d'article	03D

Description**Exécution:****Perceuse-visseuse à percussion sans fil avec moteur sans charbons et réducteur à deux vitesses.**

Choisissez entre un équipement complet avec 2 batteries, un chargeur et une valise en plastique robuste ou la machine sans accessoires en boîte carton si vous possédez déjà des batteries. Bien entendu, vous pouvez également acheter des batteries et des chargeurs séparément.

Par ailleurs, toutes les batteries Metabo sont couvertes par une garantie de 3 ans, quel que soit le nombre de cycles de charge.

D'autres détails tels que la lampe de travail à LED claire et le crochet de ceinture pratique offrent encore plus de confort lors du travail.

Avantage(s):**Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.**

Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l'abréviation de "Cordless Alliance System".

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide, sans batterie, chargeur et valise de transport.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870 – 073890.

Description technique

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Type CAS 18 V
Nombre de batteries incluses	0
Type de moteur	sans balais
Emballage	Metabox
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	16 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 550

Fiche technique

Vitesse de rotation à vide	0 - 2000
Type de batterie	Lithium-ion
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Référence fabricant	SB 18 LTX BL I
Utilisation type	Heavy Duty
Nombre de coups max.	38000 min ⁻¹
Tension de la batterie	18 V
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 mm
Poids sans batterie	2,5 kg
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	68 mm
Couple max. dur	130 Nm
Couple max. doux	65 Nm
Type de produit	Perceuse-visseuse à percussion