

**Perceuse-visseuse sans fil sans batterie, Type: 602358650****Données de commande**

N° commande	070261 602358650
GTIN	4061792188136
Classe d'article	03D

Description**Exécution:****Perceuse-visseuse sans fil avec et sans Metabo Quick-System.**

Le **Quick-System permet de gagner beaucoup de temps** en cas de changement fréquent entre perçage et vissage. En quelques secondes, le mandrin et le foret sont remplacés par des porte-embouts et des embouts, sans nécessiter aucun outil.

Choisissez entre un **équipement complet** composé de 2 batteries, d'un chargeur et d'une valise en plastique robuste ou la **machine sans accessoires** en boîte carton si vous possédez déjà des batteries. Bien entendu, vous pouvez également acheter des batteries et des chargeurs séparément. Par ailleurs, toutes les batteries Metabo sont couvertes par une **garantie de 3 ans**, quel que soit le nombre de cycles de charge.

D'autres détails tels que la **lampe de travail à LED** et le **crochet de ceinture** pratique offrent encore plus de confort lors du travail.

Avantage(s):**Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.**

Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l'abréviation de "Cordless Alliance System".

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide, sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870 – 073890.

Description technique

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Type CAS 18 V
Tension de la batterie	18 V
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Nombre de batteries incluses	0
Type de moteur	sans balais
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Poids sans batterie	1,7 kg
Référence fabricant	BS 18 LTX BL I
Couple max. doux	65 Nm
Type de batterie	Lithium-ion
Emballage	Metabox
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	68 mm
Utilisation type	Heavy Duty
Couple max. dur	130 Nm
Vitesse de rotation à vide	0 - 550 min ⁻¹
Vitesse de rotation à vide	0 - 2000 min ⁻¹
Type de produit	Perceuse-visseuse
USP1	18V
USP2	Moteur sans charbons, sans batterie, plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13