

Garant**Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée, 3×D, Ø DC m7: 40,5mm****Données de commande**

N° commande	234005 40,5
GTIN	4045197696915
Classe d'article	21S

Description**Exécution:**

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.

Tolérance d'alésage: -0,1 / +0,3 mm

Description:

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu'à 5×D.

Utilisation:

Avec plaquettes 234030 - 234098.

Utilisation - Descriptif:

Avec plaquettes GG2340 - GG2389.

Adapté(s) pour:

Plaquettes SOGX 130511.

Remarque(s):

Autres dimensions intermédiaires au 1/10 disponibles sur demande.

Description technique

Nombre de dents Z	1
Ø queue D _s	40 mm
Code ISO plaquette	SOGX 130511
Jeu de vis pour plaquettes	239700 20IP (6,3 Nm)
Long. utile L ₁	123 mm

Long. queue L _s	68 mm
Série	Perceuse électrique
Ø nom. D	40,5
pour Ø pouce	1 19/32 pouce
Limite de réglage maximum V _{max}	0,25 mm
Longueur de col L _A	152 mm
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB6535
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB6640
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB630
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB6810
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	3×D
Queue	ISO 9766
Application de perçage	Centrage sous condition
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 20IP	674252 20IP
Lame 8 mm, avec aimantet porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
	659906 1600

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 1600 cNm

Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte
20IP

239700 20IP

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 1600 cNm

659957 1600