

Garant**Porte-plaquettes radial Heavy-Duty, droite, Taille de plaquette: 10mm****Données de commande**

N° commande	274138 10
GTIN	4067263118541
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Outil pour tour à copier modulaire pour profondeurs de coupe jusqu'à 70 mm.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274004 ou avec l'adaptateur 274003 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

Attention:

Sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 1
Plaquette adaptée	RC.X 1003
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Sous-plaquette	269005 11
t_{max}	60 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lames de rainurage

