

Garant**Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée, 3×D, Ø DC m7: 36,5mm****Données de commande**

N° commande	234005 36,5
GTIN	4045197696830
Classe d'article	21S

Description**Exécution:**

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.

Tolérance d'alésage: -0,1 / +0,3 mm

Description:

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu'à 5×D.

Utilisation:

Avec plaquettes 234030 - 234098.

Utilisation - Descriptif:

Avec plaquettes GG2340 - GG2389.

Adapté(s) pour:

Plaquettes SOGX 110509.

Remarque(s):

Autres dimensions intermédiaires au 1/10 disponibles sur demande.

Description technique

Ø queue D _s	40 mm
Nombre de dents Z	1
Long. utile L ₁	111 mm
Jeu de vis pour plaquettes	239700 15IP (2,8 Nm)
Code ISO plaquette	SOGX 110509

Long. queue L_s	68 mm
Série	Perceuse électrique
Ø nom. D	36,5
pour Ø pouce	1 7/16 pouce
Limite de réglage maximum V_{max}	0,25 mm
Longueur de col L_A	138 mm
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB6535
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB6640
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB630
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB6810
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	3×D
Queue	ISO 9766
Application de perçage	Centrage sous condition
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 15IP	239700 15IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,8 Nm	211750 2,8
	674252 15IP

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP
