

**DC. T 11T304, Nuance: CA510****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 260490 CA510  |
| GTIN             | 4960664697618 |
| Classe d'article | 25E           |

**Description**

DC. T 11T304 CA510 Nuance: CA510

Brise-copeaux: GK

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 140 - 450 m/min**Description technique**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Rayon d'angle                                 | 0,4 mm          |
| Condition de coupe                            | Continue        |
| Avance f                                      | 0,1 - 0,3 mm/tr |
| Brise-copeaux                                 | GK              |
| Application principale                        | P               |
| Prof. coupe $a_p$                             | 0,5 - 3 mm      |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 140 - 450 m/min |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nuance                      | CA510                   |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition        |
| Type d'outils               | Carbure                 |
| Code ISO plaquette          | DCMT 11T304             |
| Nombre de changements/dents | 2                       |
| Tolérance                   | M                       |
| Type de produit             | Plaquette pour tournage |