

Garant**Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée, 5×D, Ø DC m7: 21mm****Données de commande**

N° commande	234015 21
GTIN	4045197697134
Classe d'article	21S

Description**Exécution:**

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.

Tolérance d'alésage: -0,1 / +0,35 mm

Description:

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu'à 5×D.

Utilisation:

Avec plaquettes 234030 - 234098.

Utilisation - Descriptif:

Avec plaquettes GG2340 - GG2389.

Adapté(s) pour:

Plaquettes SOGX 070306.

Recommandation(s):

Au début du perçage, réduire l'avance à 70 %.

Remarque(s):

Autres dimensions intermédiaires au 1/10 disponibles sur demande.

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Code ISO plaquette	SOGX 070306
Ø queue D _s	25 mm
Nombre de dents Z	1

Long. utile L_1	105 mm
Long. queue L_s	56 mm
Série	Perceuse électrique
Ø nom. D	21
Limite de réglage maximum V_{max}	0,25 mm
Longueur de col L_A	124 mm
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB6535
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB6640
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB630
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure	HB6810
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	5xD
Queue	ISO 9766
Application de perçage	Centrage sous condition
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 6IP	674252 6IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,0 Nm	211750 1,0
	239700 6IP1

Jeu de vis de serrage Torx Plus®10 pièces Taille empreinte
6IP1
