

Garant
Tête à aléser Ø 9,75 – 88,1 mm, Type d'attache: SK40

Données de commande

N° commande	237591 SK40
GTIN	4045197608451
Classe d'article	29W

Description
Exécution:

Système monobloc ou avec raccordement HW63. Avec arrosage interne. Modèle compact.

Utilisation:

Pour outils d'alésage avec Ø queue 16 mm et semelles d'alésage de finition. Avec plaquettes ISO type **CC..0602..**

Recommandation(s):

De préférence avec plaquettes 237695 et 237696.

Arrosage interne: oui

Ø ext. D₁: 55 mm

Long. utile L₁: 69 mm

Longueur de col A: 90 mm

Description technique

Type d'attache	SA40
Long. utile L ₁	69 mm
Ø ext. D ₁	55 mm
Longueur de col A	90 mm
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche

